


| | |
|-------------------|---|
| Universo | Profesional |
| Tipo | Mundo vertical |
| Familia | Elementos de amarre y absorbedores de energía |
| Subfamilia | Elementos de amarre anticaídas |



ABSORBICA®

El ABSORBICA® es un absorbedor de energía compacto, para utilizar en combinación con un elemento de amarre JANE para formar un elemento de amarre anticaídas. Equipado con una cinta de desgarro, situada en una funda que se puede abrir por los extremos, el absorbedor está protegido de la abrasión, permitiendo a la vez las revisiones periódicas. Existen dos posibilidades de instalarlo en el arnés según la frecuencia de las manipulaciones.



En caso de caída, el desgarro de la cinta del absorbedor de energía limita la fuerza de choque soportada por el usuario. Estos elementos de amarre están destinados a usuarios con un peso comprendido entre 50 y 130 kg. El desgarro de la cinta se realiza por etapas para limitar la desaceleración soportada por los pesos ligeros.

El absorbedor de energía es muy compacto para no obstaculizar los movimientos del usuario ni molestarle en sus manipulaciones. Una funda textil resistente protege el absorbedor de energía de la abrasión y de eventuales salpicaduras.

Descripción breve Absorbedor de energía compacto

**Argumentos
comerciales**

- Diseñado para ser utilizado en combinación con un elemento de amarre JANE para formar un elemento de amarre anticaídas de una longitud máxima de dos metros.
- Absorbe la energía en caso de caída:
 - Desgarro de la cinta del absorbedor de energía que limita la fuerza de choque soportada por el usuario.
 - Funciona con usuarios con un peso comprendido entre 50 y 140 kg (1).
 - Desgarro por etapas para limitar la desaceleración soportada por los pesos ligeros.
- Volumen mínimo: compacto para que no moleste en las manipulaciones.
- Funda textil resistente, con sistema de apertura en los extremos, para proteger el absorbedor de energía de la abrasión y de las salpicaduras, permitiendo a la vez las revisiones periódicas del absorbedor.
- Dos posibilidades de instalación en el arnés según la utilización:
 - Conexiones/desconexiones frecuentes: con un mosquetón fijado en la posición correcta mediante el accesorio de sujeción STRING (incluido con el absorbedor) o con un eslabón giratorio MICRO SWIVEL para evitar los enredos.
 - Conexión casi permanente: con un anillo con cierre RING OPEN cuya forma circular asegura un posicionamiento óptimo o con un eslabón giratorio SWIVEL OPEN para evitar los enredos.

(1) Respetando las alturas de la caída máxima toleradas. Más información en los consejos técnicos disponibles en [Petzl.com](https://www.petzl.com).

Características

Características por referencia

| | |
|-------------------------|--|
| Referencias | L010AA00 |
| Longitud | 22 cm |
| Longitud con conectores | 80 a 200 cm según los conectores (más información en la ficha técnica y en los consejos técnicos en www.petzl.com) |
| Peso | 140 g |
| Made in | RO |
| Garantía | 3 Años |
| Pack | 1 |
| Cantidad por caja | 30 |
| EAN | 3342540831933 |

Productos asociados JANE
JANE-I
JANE-Y para elemento de amarre anticaídas
RING OPEN
MGO OPEN